

Údaje aktuálne k dátumu: 05-05-2024 18:50

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-600g-264l-p-315.html>



Ultrazvuková čistička 600G 264L

Cena s DPH	7 259.00 Euro
Cena bez DPH	6 049.17 Euro
Dostupnosť	Na objednávku
Odosielame do	30 dni
Katalógové číslo	10221
Kód výrobcu	UCJP-264-600G
Výrobca	CNCTech

Popis produktu

Podložka JP 600G 264L

NOVÝ MODEL S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM NA FILTRÁCIU A ODDELENIE OLEJA!



Podložka je vyrobená z nerezovej ocele, ručne zváraná argónom, čo zaisťuje jej nevídanú odolnosť pri používaní.

Priemyselné prevodníky použité v práčke sú najvyššej kvality, preto je čistenie všetkých predmetov veľmi efektívne, čo sa premieta do uspokojivého umývacieho efektu.

Dizajn a rozhranie boli prispôsobené pre priemyselné využitie.


Digitálny riadiaci systém umožňuje jednoduchú zmenu parametrov ako sú: výkon ultrazvuku, čas, teplota, v závislosti od hmotnosti predmetov, materiálu, z ktorého sú vyrobené, podľa individuálnych potrieb.

Práčka je vybavená rozsahom nastavenia času: 1-99 minút.

Má funkciu zapamätania si nastavení, takže nemusíte strácať čas opätovným nastavovaním.

Teplotu jeho prevádzky si môžete nastaviť v rozmedzí 0 - 80 stupňov Celzia, inštalovaný **6000W** ohrievač zohrieva kvapalinu okamžite a skracuje tak čas čistenia.

Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, ktoré zabezpečujú pohodlné používanie za každých podmienok, na priemyselné účely.



Technické parametre:

Frekvencia ultrazvuku: **40 kHz**

Materiál nádrže: **SUS304 lisovaná nehrdzavejúca oceľ**

Materiál puzdra: **SUS304**

Objem nádrže: **264L**

Časovač: **1 ~ 99 minút na nastavenie**

Teplota: **0 ~ 80 °C, ktorú treba upraviť**

Napájanie: **AC380V 3 Phase, 50 / 60Hz**

Ultrazvukový výkon: **0 ~ 3000W nastaviteľný, 60 meničov**

Výkon ohrievača: **6000 W**

Rozmery nádrže: **800 x 600 x 550 mm (D x Š x V)**

Vonkajšie rozmery: **970 x 770 x 800 mm (D x Š x V)**

Normy kvality: CE & RoHS & ISO9001

Spolu s podložkou v súprave:

- Nerezový košík
- Kryt

-
- kolika
 - Používateľská príručka
 - Napájací kábel